




ELECTRONIC INSECT KILLER TRAPPING LAMP

## Электрические ловушки для летающих насекомых (ЭЛН)



### Инструкция по эксплуатации



Сертификат соответствия  № RU C-TW.АЯ46.В.71303 на лампы.

Сертификат соответствия  № RU C-TW.АЯ46.В.70965 на ЭЛН.

## 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛН

Напряжение питания – 220 В, 50 Гц.

Напряжение на решетке – 3800 В.

Проходящий ток – max 10 мА.

Предохранитель – 2 А/250 В.

## 2. ОПИСАНИЕ

Принцип действия ловушки для летающих насекомых фирмы «WELL» основан на активном привлечении летающих насекомых тепловым излучением и светом определённой длины волны, которые излучают лампы установленные в ловушку.

Все модели ЭЛН работают от сети переменного тока 50 Гц/220 В.

Гибель насекомых происходит при касании сетки внутри ловушки, на которую подаётся высокое напряжение порядка 3800-4000 вольт. Погибшее насекомое падает в лоток установленный на дне ловушки. В случае использования ловушек с клеевой пластиной, насекомое прилипает к клеевому листу и гибнет. Удаление насекомых происходит вместе с клеевым листом с последующей заменой на новый.

Ловушки действуют на мух, ос, мотыльков, моль и других летающих насекомых. Излучение лампы абсолютно безвредно для человека и домашних животных.

Ловушки поставляются в трёх вариантах исполнения корпуса: пластик, крашенный металл и нержавеющая сталь. Подбор ловушки производится по площади помещения, где она будет установлена. Лампы на все ловушки входят в комплект поставки.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОВУШЕК И КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

Наименование	Описание
LT608146-229-LIG-024	Лампа 20 W для WE-200-220, осколкобезопасная, l=588 мм d=29 мм, G13
LT608169-230-LIG-025	Лампа 20 W для WE-200-2S, осколкобезопасная, l=579 мм, d=29 мм, G13
LT612119-130-LIG-026	Лампа 40 W для WE-400-2, осколкобезопасная, l=588 мм, d=38 мм, G13
15 W Shatterproof for WE-150-2	Лампа 15 W осколкобезопасная для WE-150-2S, l=436 мм, d=25,5 мм, G13
Actinik BL 18W/10 SECURA	Лампа 18 W для WE-200-220, осколкобезопасная, l=588 мм, d=28 мм
10 Watt bulb for WE-100-2	Лампа 10 W для WE-100-2, l=330 мм, d=25,5 мм, G13
12Watt U type bulb for WE-120	Лампа 12 W для WE-120 l=148 мм
15 Watt bulb for WE-150-2S	Лампа 15 W для WE-150-2S, l=436 мм, d=25,5 мм, G13
15 Watt bulb for WE-813-1530W	Лампа 15 W для WE-813-1530W, l=287,3 мм, d=15,5 мм, G5
18 Watt bulb for WE-400-2 TL-D	Лампа 18 W для WE-400-2, l=588 мм, d=29 мм, G13
18W Tube for WE-SB-U18	Лампа 18W для WE-SB-U18
20 Watt bulb for WE-200-220	Лампа 20 W для WE-200-220 l=588 мм d=38 мм, G13
20 Watt bulb for WE-200-2S	Лампа 20 W для WE-200-2S, l=579 мм, d=29 мм, G13
20 Watt bulb for WE-813-C22	Лампа 20 W для WE-813-C22
36 Watt bulb for WE-400-2	Лампа 36 W для WE-400-2, l=588 мм, d=29 мм, G13
40 Watt bulb for WE-400-2	Лампа 40 W для WE-400-2, l=588 мм, d=38 мм, G13
4Watt bulb for WE-770	Лампа 4 W для WE-770, l=135 мм, d=15,5 мм, G5
8 Watt bulb for WE-816	Лампа 8 W для WE-816, l=287,3 мм, d=15,5 мм, G5
WE-100-2	Металл, 60 кв.м, лампа 2x10 W, 37x13x30 см, 6,5 кг
WE-100-210	Металл, 60 кв.м, лампа 2x10 W, 37x13x30 см, 6,5 кг
WE-100-210S	Нерж.сталь, 60 кв.м, лампа 2x10 W, 37x13x30 см, 6,5 кг
WE-100-2S	Нерж.сталь, 60 кв.м, лампа 2x10 W, 37x13x30 см, 6,5 кг
WE-150-2	Металл, 90 кв.м, лампа 2x15 W, 47x13x33 см, 7 кг
WE-150-215	Металл, 90 кв.м, лампа 2x15 W, 47x13x33 см, 7 кг
WE-150-215S	Нерж.сталь, 90кв.м, лампа 2x15 W, 47x13x33 см, 7 кг
WE-150-2S	Нерж.сталь, 90 кв.м, лампа 2x15 W, 47x13x33 см, 7 кг

WE-150-2SW	Нерж.сталь, 90 кв.м , 2x15 W, 47x13x33 см, 7 кг, IP54, влагозащищённая
WE-200-2	Металл, 120 кв.м, лампа 2x20 W, 62x13x37 см, 8 кг
WE-200-220	Металл, 120 кв.м, лампа 2x20 W, 62x13x37 см, 8 кг
WE-200-220S	Нерж.сталь, 120 кв.м, лампа 2x20 W, 62x13x37 см, 8 кг
WE-200-2S	Нерж.сталь, 120 кв.м, лампа 2x20 W, 62x13x37 см, 8 кг
WE-200-4	Металл, 240 кв.м, лампа 4x20 W, 62x13x65 см, 12 кг
WE-200-4S	Нерж. сталь, 240 кв.м, лампа 4x20 W, 62x13x65 см, 12 кг
WE-400-2	Металл, 240 кв.м, лампа 2x40 W, 62x13x37 см, 8,6 кг
WE-400-240	Металл, 240 кв.м, лампа 2x40 W, 62x13x37 см, 8,6 кг
WE-400-240S	Нерж.сталь, 240 кв.м, лампа 2x40 W, 62x13x37 см, 8,6кг
WE-400-2S	Нерж.сталь, 240 кв.м, лампа 2x40 W, 62x13x37 см, 8,6кг
WE-96215-metal&painting	Металл, 90 кв.м, лампа 2x15W, 54,1x13,7x5,2 см., 7,6 кг
WE-96215S-SS 430	Нерж.сталь, 90 кв.м, лампа 2x15W, 54,1x13,7x5,2 см., 7,6 кг
WE-96220-metal&painting	Металл, 120 кв.м, лампа 2x20W, 69,3x13,7x5,2 см., 8,9 кг
WE-96220S-SS 430	Нерж.сталь, 120 кв.м, лампа 2x20W, 69,3x13,7x5,2 см., 8,9 кг
WE-813 - 1530W	Пластик, 90 кв.м, лампа 2x15 W, 35x15x32 см, 4,2 кг
WE-813 - C22	Пластик, 70 кв.м, лампа 22 W, 35x15x39 см, 4,5 кг
WE-813 - D16	Пластик, 50 кв.м, лампа 2x8 W, 34x13x28 см, 3,3 кг.
WE-95208	Пластик, 50 кв.м, лампа 2x8 W, 35x15x32 см, 4,3 кг.
WE-95215	Пластик, 90 кв.м, лампа 2x15 W, 35x15x32 см, 4,3 кг.
WE-CK22	Пластик, 70 кв.м, лампа 1x22 W, 35x13x35 см, 4,8 кг.
WE-813 - Glue Board SB60S	Клеевая пластина для ловушки WE-813 - SB60S, 455 x 300 мм
Glue Board for WE-SB-20	Клеевая пластина для ловушки WE-SB-20
Glue Board for WE-SB-310	Клеевая пластина для ловушки WE-SB-310
Glue Board for WE-SB-U18	Клеевая пластина для ловушки WE-SB-U18
Glue Board for WE-SB-U30	Клеевая пластина для ловушки WE-SB-U30
WE-813 - SB30	Металл, 80 кв.м, лампа 2x15 W, 47x9x28,5 см, 3,9 кг., с клеевой пластиной
WE-813 - SB30S	Нерж.сталь, 80 кв.м, лампа 2x15 W, 47x9x28,5 см, 3,9 кг., с клеевой пластиной
WE-813 - SB60	Металл, 180 кв.м, лампа 4x15 W, 47x13x33 см, 6 кг., с клеевой пластиной
WE-813 - SB60S	Нерж.сталь, 180 кв.м, лампа 4x15 W, 47x13x33 см, 6 кг., с клеевой пластиной
WE-SB-20	Пластик, 60 кв.м, лампа 2x10 W, 50x33x10,5 см, 3,3 кг., с клеевой пластиной
WE-SB-310	Пластик, 90 кв.м, лампа 3x10 W, 50x33x10,5 см, 3,3 кг., с клеевой пластиной
WE-SB-U18	Металл, 50 кв.м, лампа 1x18 W, 38x16x21 см, 2,5 кг., с клеевой пластиной
WE-SB-U30	Металл, 80 кв.м, лампа 2x15 W, 62.5x20x15,5 см, 3 кг., с клеевой пластиной
WE-813 - Starter	Стартер для ловушек Well
WE-816-100-2	Поддон (металл) для погибших насекомых к ловушке WE-100-2
WE-816-100-2S	Поддон (нерж. сталь) для погибших насекомых к ловушке WE-100-2S
WE-816-150-2	Поддон (пластик) для погибших насекомых к ловушке WE-150-2
WE-816-150-2 Metal Tray	Поддон (металл) для погибших насекомых к ловушке WE-150-2
WE-816-150-2 S. Steel Tray	Поддон (нерж. сталь) для погибших насекомых к ловушке WE-150-2S
WE-816-200-2	Поддон (пластик) для погибших насекомых к ловушке WE-200-2
WE-816-200-2 Metal Tray	Поддон (металл) для погибших насекомых к ловушке WE-200-2
WE-816-200-2 S. Steel Tray	Поддон (нерж. сталь) для погибших насекомых к ловушке WE-200-2S
WE-816-400-2	Поддон (пластик) для погибших насекомых к ловушке WE-400-2
WE-816-400-2 Metal Tray	Поддон (металл) для погибших насекомых к ловушке WE-400-2
WE-816-400-2 S. Steel Tray	Поддон (нерж. сталь) для погибших насекомых к ловушке WE-400-2S

#### 4. ВНИМАНИЕ!!!

1. Не устанавливайте ЭЛН в местах хранения легковоспламеняющихся материалов и взрывоопасных веществ;
2. Храните ЭЛН в местах недоступных для детей;
3. Не допускайте детей к работающим ЭЛН.

#### 5. УСТАНОВКА

Все модели ЭЛН работают от сети переменного тока 50 Гц и напряжением 220 В.

ЭЛН укомплектована кабелем длиной около 1,8 м. Если кабель необходимо удлинить, воспользуйтесь услугами специалиста. После установки убедитесь, что провод прибора надёжно закреплён.

ЭЛН может крепиться к стене или подвешиваться на цепочку. В целях безопасности мы рекомендуем для подвесной цепи использовать нержавеющие материалы, которые в состоянии выдерживать как минимум 15 кг. Во влажной и коррозионно-активной среде следует использовать цепи из звеньев, соединённых сваркой.

Устанавливайте прибор на высоте 2-2,5 м. от пола.

Устанавливайте ЭЛН в местах скопления летающих насекомых.

Для наибольшей эффективности оставляйте ЭЛН включённой круглосуточно.

#### 6. ЗАМЕНА ЛАМП И КЛЕЕВЫХ ЛИСТОВ В ЭЛН

Чтобы ЭЛН работала эффективно, рекомендуем менять лампы один раз в год.

Чтобы заменить лампу необходимо:

1. Отключите ЭЛН от электросети;
2. Снимите защитную сетку, открутив фиксирующие винты (для моделей с защитной сеткой) или поднимите переднюю панель ЭЛН (для моделей с откидной панелью и ЭЛН с клеевой пластиной);
3. Каждую лампу покрутите приблизительно на 90° и выньте её из крепления;
4. Для установки новых ламп повторите данную процедуру в обратном порядке.

Меняйте лампы только на лампы того же типа (см. таблицу). Не используйте **бактерицидные (УФ) лампы**, т.к. они излучают свет другой длины волны, что вредно для кожи и опасно для зрения.

Для замены клеевого листа в ЭЛН с клеевым листом, необходимо сдвинуть влево фиксатор, который расположен сверху на левой боковой панели ЭЛН, и удерживая его поднять переднюю панель ЭЛН с лампами и вынуть клеевой лист. Установите в ЭЛН новый клеевой лист, сдвиньте влево фиксатор, который расположен сверху на левой боковой панели ЭЛН и закройте переднюю панель ЭЛН с лампами.

#### 7. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прибор следует чистить как минимум один раз в два месяца.

1. Отключите ЭЛН от электросети;
2. Удалите всех погибших насекомых с поддона и со дна ЭЛН;
3. Вымойте высоковольтную сетку (для ЭЛН без клеевого листа).

Если в ЭЛН произойдут какие-либо электрические повреждения, не разбирайте прибор сами. Вызовите специалиста из сервисного центра либо сдайте туда сам прибор на ремонт.

Дата изготовления — май 2016 г.

Изготовитель: «Велл Электроникс Ко., ЛТД»

Адрес изготовителя: 33f, №293, Вен Хуа Род, сек. 2, р-н Панчаю, Нью Тайпей Сити, Тайвань, R.O.C

Информация для связи: <http://www.well.com.tw>, TEL: +886-2-22508855, FAX: +886-2-22508877,

+886-2-22508833 E-mail: [well@well.com.tw](mailto:well@well.com.tw)

Уполномоченное лицо: ООО «АСТимпорт», 107150, г. Москва, улица Бойцовая, дом 27,

8 495 925-56-42, [astimport@rambler.ru](mailto:astimport@rambler.ru)

Сделано в Тайване.

Гарантия на ЭЛН — 4 года. Гарантия не распространяется на расходные материалы (лампы установленные в ЭЛН и стартер).

Срок эксплуатации ЭЛН не менее 10 лет.

Модель \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

С правилами эксплуатации ознакомлен(на).  
Претензий по качеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)